








性能:

额定电流: 3.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP E130I黑色

接触点(材质): 磷铜C5210, 触点镀金3U"



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (.XX±0.05)

版本REV.	更新标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOOLERANCE	JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司	
			X. ±0.35		
			X.X ±0.25	品名ARTICLE: 电池连接器	
绘制DRAWN			X.XX ±0.15		
设计DES'D			X.XXX ±0.05	图号MODEL: BC-82-4PD300-B	
审核CHK'D			视图方法 PROJECTION		
批准APPV'D			比例SCALE:	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页