









RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(<±0.05)



性能:
额定电流: 2.0A
额定电压: 12V
耐电压: 500V
接触电阻: 30mΩ MAX
绝缘电阻: 500MΩ
工作温度: -40℃~+85℃
塑件(材质): LCP
接触点(材质): 磷铜, 镀金
使用寿命: 3000次以上

PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C
BC-15-3PD380-B	9.0	5.0	2.5
BC-15-4PD380-B	11.5	7.5	5.0
BC-15-5PD380-B	14.0	10.0	7.5
BC-15-6PD380-B	16.5	12.5	10.0

版本REV.	更新标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE		JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司	
			X.	±0.35		
			X.XX	±0.25	品名ARTICLE: 电池连接器	
绘制DRAWN			X.XX	±0.15		
			X.XXX	±0.05		
设计DES'D			视图方法 PROJECTION			
审核CHK'D					图号MODEL: BC-15-NPD380-B	
			比例SCALE:		单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页
						A4