



额定电流：5.0A
额定电压：24V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ MAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃~+85℃
塑件（材质）：LCP E130I，耐高温260℃
弹片（材质）：磷青铜C5210，触点镀金3U
按压寿命：5000次以上
环保：符合RoHS和REACH限值



PART NO.	DIM A	DIM B
BC-90-4P240-C06-B	2.4	4.35±0.25
BC-90-4P350-C06-B	3.5	5.45±0.25

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW (.XX $\pm$ 0.05)

版本REV. 更改标记REVISIONNOTE		日期DATE	未注公差 TOLERANCE		东莞市文章济美电子有限公司		
			X ±0.35				
			X.X ±0.25		品名ARTICLE: 电池连接器		
绘制DRAWN			X.XX ±0.15				
设计DES'D			X.XXX ±0.05		图号MODEL: BC-90-4PX-C06-B		
审核CHK'D			视图方法 PROJECTION				
批准APPV'D					A4		
			比例SCALE:		单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页	