






由 Autodesk 教育版 产品制作



性能：
额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃~+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，镀金3U



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (.XX±0.05)

版本REV.	更改标记	REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差	TOOLERANCE	JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司	
					X.	±0.35		
					X.X	±0.25		
绘制	DRAWN				X.XX	±0.15	品名ARTICLE:	
					X.XXX	±0.05		
设计	DES' D				视图方法 PROJECTION		电池连接座	
审核	CHK' D				图号MODEL:			
批准	APPV' D				比例SCALE:		BC-80-4PD300-B	
						单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页