




性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP(黑色) UL94-V0

接触点(材质): 锡磷青铜, 触点镀金3U",
焊脚镀雾锡70U以上, 镍30-80U"
环保要求: 符合ROHS限值。



RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

PART NO.	DIM A	DIM B	版本REV. 更新标记REVISIONNOTE 日期DATE		未注公差 TOLERANCE		JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司	
					X. ±0.35			
BC-31-2P130-B	3.4	1.7	绘制DRAWN		X.X ±0.25		品名ARTICLE: 电池连接器	
BC-31-3P130-B	5.1	3.4	设计DES'D		X.XXX ±0.05			
BC-31-4P130-B	6.8	5.1	审核CHK'D					
BC-31-5P130-B	8.5	6.8	批准				图号MODEL: BC-31-NP130-B	A4
					比例SCALE:		单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页