





性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V




接触电阻: 30mΩ


绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜, 镀金



版本REV.	更新标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE		JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司	
			X	±0.35		
			X.X	±0.25		
绘制DRAWN			X.XX	±0.15	品名ARTICLE: 电池座	
			X.XXX	±0.05		
设计DES' D			视图方法 PROJECTION		图号MODEL: BC-37-4P240-CB1.95-B A4	
审核CHK' D						
批准APPV' D			比例SCALE:			
			单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页	