




REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0		2023.3.27

技术参数
TECHNICAL PARAMETER
间距: 0.5mm
Pitch: 0.5mm
额定电流:0.5A AC,DC
Current rating: 0.5A AC,DC
额定电压:50V AC,DC
Voltage rating:50V AC,DC
温度范围:-40℃ ~ +85℃
Temperature range:-40℃ ~ +85℃

耐压:200V/min
Withstand Voltage:200V/min
接触电阻:≤0.03Ω
Contact resistance:≤0.03Ω
绝缘电阻:≥500MΩ
Insulation resistance:≥500MΩ

Pin No.	Dimensions (mm)			Pin No.	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C
4	1.50	2.50	7.60	17	8.00	9.00	14.10
5	2.00	3.00	8.10	18	8.50	9.50	14.60
6	2.50	3.50	8.60	19	9.00	10.00	15.10
7	3.00	4.00	9.10	20	9.50	10.50	15.60
8	3.50	4.50	9.60	21	10.00	11.00	16.10
9	4.00	5.00	10.10	22	10.50	11.50	16.60
10	4.50	5.50	10.60	23	11.00	12.00	17.10
11	5.00	6.00	11.10	24	11.50	12.50	17.60
12	5.50	6.50	11.60	25	12.00	13.00	18.10
13	6.00	7.00	12.10	26	12.50	13.50	18.60
14	6.50	7.50	12.60	27	13.00	14.00	19.10
15	7.00	8.00	13.10	28	13.50	14.50	19.60
16	7.50	8.50	13.60	29	14.00	15.00	20.10

4	焊片 Solder tab	磷青铜	2	电镀(雾锡): 整个表面镀底镍20u"MIN, 再镀雾锡 100u"MIN..
3	端子 Terminal	磷青铜	n	电镀(雾锡): 整个表面镀底镍20u"MIN, 再镀雾锡 100u"MIN..
2	锁扣 Locking	LCP (UL94V-0)	1	黑色
1	基座 Housing	LCP (UL94V-0)	1	米色
序号	名 称	材 料	数 量	附 注

GENERAL TOLERANCES				DRAWN BY 朱江浩		浙江深海电子有限公司	
X.0	±0.30	X.°	±3°	CHK. BY 丁尔特			
0.X	±0.25			APRV. BY 姚婷			
0.XX	±0.10	X.X°	±0.5°	SHEET			
UNIT	SIZE	SCALE		DRAWING NO.		PROD. NAME	SH-FPC0.5-NPCLSJ-H2.0(4-29P)
MM	A4	1:1		H05003-00-1		1 OF 1	PART NO.
						FPC05S1-**WS-C1H20-T2	
				TITLE		0.5 FPC CONN. ZIF SMT SLIDER H=2.0 SINGLE UPPER CONTACT	

ROHS管理规定:
1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、
不可测定物质的成分表, 有效期一年。