








由 Autodesk 教育版产品制作



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

性能:
额定电流: 2.0A
额定电压: 12V
耐电压: 500V
接触电阻: 30mΩ
绝缘电阻: 500MΩ
工作温度: -40℃~+85℃
塑件(材质): LCP黑色
接触点(材质): 磷青铜, 触点镀金3U"

版本REV.	更新标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司	
			X. ±0.35		
			X.X ±0.25	品名ARTICLE: 电池连接器	
绘制DRAWN			X.XX ±0.15		
			X.XXX ±0.05	图号MODEL: BC-79-3PD460-B	
设计DES'D			视图方法 PROJECTION		
审核CHK'D			比例SCALE:	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页
批准APPY'D					