




REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0		2023.3.27

技术参数：

1、所有材料符合ROHS2.0/REACH要求。

2、材质：磷青铜，T=0.12

3、电镀处理：

整个表面镀底镍20u"MIN, 再镀锡 100u"MIN；

4、额定电流：1A，AC，DC；

5、额定电压：50V，AC，DC；

6、温度范围：-25℃~+85℃；

7、接触电阻： $\leq 0.02 \Omega$ ；

8、适用线规：AWG#32 to #28

9、产品料号：

A10001 - T - P T1

产品类型 T:端子

主体材质 P:磷青铜

电镀 T1:镀亮锡

GENERAL TOLERANCES				DRAWN BY 刘焕刚/2024.7.11		浙江深海电子有限公司	
0.X	± 0.25	X.°	$\pm 3^\circ$	CHK. BY 朱江浩/2024.7.11			
0.XX	± 0.12			APRV. BY 姚 婷/2024.7.11		SHEET	PROD. NAME SH-SH1.0-T
0.XXX	± 0.05	X.X°	$\pm 0.5^\circ$			1 OF 1	PART NO. A10001-T-PT1
UNIT	SIZE	SCALE		DRAWING NO. H10005-00		TITLE	
MM	A4	1:1				1.0mm pitch Terminal TYPE	