

由Autodesk教育版产品制作

F

A

B

E

D

C

B

A

1

2

3





4

5

6

7

8



性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜, 镀金

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

规格型号	DIM A	DIM B	DIM C
BC-30-3PD800-B	8.0±0.15	5.9±0.3	6.9±0.3
BC-30-3PD900-B	9.0±0.15	6.9±0.3	7.9±0.3
BC-30-3PD1000-B	10.0±0.15	7.9±0.3	8.9±0.3

版本REV.	更版标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司			
				X. ±0.35				
				X.X ±0.25				
绘制DRAWN				X.XX ±0.15	品名ARTICLE: 电池连接器			
设计DES'D				X.XXX ±0.05				
				视图方法 PROJECTION		图号MODEL: BC-30-3PDX-B	A4	
审核CHK'D								
批准APPV'D								
比例SCALE:				单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页		