




性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V



接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP E130I 黑色

接触点(材质): 磷青铜C5210,
触点镀金3U"



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (.XX±0.05)

Pin数	PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C
2Pin	BC-26-2P500-B	5.3	4.4	2.0
3Pin	BC-26-3P500-B	7.3	6.4	
4Pin	BC-26-4P500-B	9.3	8.4	
5Pin	BC-26-5P500-B	11.3	10.4	
6Pin	BC-26-6P500-B	13.3	12.4	8.0

版本REV.	更新标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE
			X. ±0.35
			X.X ±0.25
			X.XX ±0.15
			X.XXX ±0.05
绘制DRAWN			
设计DES'D			
审核CHK'D			
批准APPV'D			

JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司

品名ARTICLE:

电池连接器

图号MODEL:

BC-26-NP500-B

A4

比例SCALE:

单位UNIT: mm

页码SHEET: 共1页 第1页