







由 Autodesk 教育版产品制作




性能：
额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ MAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃~+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，触点镀金3U”，
使用寿命：5000次以上



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

Pin数	PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C
2Pin	BC-28-2P340-C09-B	4.0	2.0	
3Pin	BC-28-3P340-C09-B	6.0	4.0	2.0
4Pin	BC-28-4P340-C09-B	8.0	6.0	4.0
5Pin	BC-28-5P340-C09-B	10.0	8.0	6.0
6Pin	BC-28-6P340-C09-B	12.0	10.0	8.0
7Pin	BC-28-7P340-C09-B	14.0	12.0	10.0
8Pin	BC-28-8P340-C09-B	16.0	14.0	12.0

版本REV.	更新版标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司		
				X. ±0.35			
				X.X ±0.25			
绘制DRAWN				X.XX ±0.15	品名ARTICLE: 电池连接器		
				X.XXX ±0.05			
设计DES' D				视图方法 PROJECTION	图号MODEL: BC-28-NP340-C09-B		
审核CHK' D					A4		
批准APPV' D				比例SCALE:	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页	

由 Autodesk 教育版产品制作