





由Autodesk教育版产品制作



规格型号	DIM A	DIM B
BC-18-4P720-C06-B	7.2	5.5
BC-18-4P650-C06-B	6.5	4.8
BC-18-4P500-C06-B	5.0	3.3
BC-18-4P460-C06-B	4.6	2.9

性能:

- 额定电流: 2.0A
- 额定电压: 12V
- 耐电压: 500V
- 接触电阻: 30mΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ
- 工作温度: -40℃ ~ +85℃
- 塑件 (材质): LCP 黑色
- 接触点 (材质): 铜合金



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(<±0.05)

版本REV.	更新标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司	
			X. ±0.35		
绘制DRAWN			X.X ±0.25	品名ARTICLE: 电池连接器	
			X.XX ±0.15		
设计DES' D			X.XXX ±0.05	图号MODEL: BC-18-NPX-C06-B	
			视图方法 PROJECTION		
审核CHK' D			比例SCALE:	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页