









| PART NO.      | DIM A | DIM B |
|---------------|-------|-------|
| BC-21-2P225-B | 2.54  |       |
| BC-21-3P225-B | 3.81  | 1.27  |
| BC-21-4P225-B | 5.08  | 2.54  |
| BC-21-5P225-B | 6.35  | 3.81  |
| BC-21-6P225-B | 7.62  | 5.08  |

### 性能:

额定电流: 1.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP E130I

接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3u"



### RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

|          |                  |        |                 |                              |  |
|----------|------------------|--------|-----------------|------------------------------|--|
| 版本REV.   | 更版标记REVISIONNOTE | 日期DATE | 未注公差 TOLERANCE  | <b>JMECONN</b> 东莞市文章济美电子有限公司 |  |
|          |                  |        | X. ±0.35        |                              |  |
|          |                  |        | X. ±0.25        | 品名ARTICLE:                   |  |
|          |                  |        | X.XX ±0.15      |                              |  |
| 绘制DRAWN  |                  |        | X.XXX ±0.05     | 图号MODEL:                     |  |
| 设计DES'D  |                  |        | 视图方法 PROJECTION |                              |  |
| 审核CHK'D  |                  |        |                 | BC-21-NP225-B                |  |
| 批准APPV'D |                  |        | 比例SCALE:        |                              |  |
|          |                  |        | 单位UNIT: mm      | 页码SHEET: 共1页 第1页             |  |

## 电池连接器

A4