





性能:

额定电流: 3.0A

额定电压: 60V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ





绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -55℃~+125℃

使用寿命: 10000次以上

塑件(材质): PA9T

接触点(材质): 黄铜C2680, 镀金



RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

规格	DIM A	DIM B
BC-20-2PD160-B	5.0	
BC-20-3PD160-B	7.5	2.5
BC-20-4PD160-B	10.0	5.0
BC-20-5PD160-B	12.5	7.5
BC-20-6PD160-B	15	10.0

版本REV.	更版标记REVISION	NOTE日期DATE	未注公差 TOLERANCE	JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司	
			X. ±0.35		
			X.X ±0.25		
			X.XX ±0.15		
			X.XXX ±0.05		
绘制DRAWN			视图方法 PROJECTION	品名ARTICLE: 电池连接器	
设计DES'D					
审核CHK'D					
批准APPV'D			比例SCALE:	图号MODEL: BC-20-NPD160-B	A4
			单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页	