




REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2024.7.11

技术参数：

- 所有材料符合ROHS2.0/REACH要求。
- 材质：磷青铜，T=0.20
- 电镀处理：
整个表面镀底镍20u"MIN, 再镀锡 100u"MIN;
- 额定电流：2A, AC, DC;
- 额定电压：250V, AC, DC;
- 温度范围：-25℃~+85℃;
- 接触电阻：≤0.03 Ω;
- 适用线规：AWG#30 to #22
- 产品料号：
A20002 - T - P T1

产品类型 — T — P T1 电镀
T: 端子
主体材质 — P: 磷青铜
T1: 镀亮锡

借用登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

GENERAL TOLERANCES				DRAWN BY 刘焕刚/2024.7.11		浙江深海电子有限公司	
0.X	±0.25	X.°	±3°	CHK. BY 朱江浩/2024.7.11			
0.XX	±0.12			APRV. BY 姚 婷/2024.7.11		SHEET	PROD. NAME SH-HY2.0-T
0.XXX	±0.05	X.X°	±0.5°			1 OF 1	PART NO. A20002-T-PT1
UNIT	SIZE	SCALE		DRAWING NO. H20051-00		TITLE	
MM	A4	1:1				2.0mm pitch Terminal TYPE	