







PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C
BC-75-4P540-C06-B	5.4	3.9	4.5
BC-75-4P600-C06-B	6.0	4.5	5.1
BC-75-4P700-C06-B	7.0	5.5	6.1

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜, 镀金



RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

版本REV.	更新版标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司	
			X. ±0.35 X.* ±4"		
			X.X ±0.25 X.X* ±3"	品名ARTICLE: 电池连接器	
绘制DRAWN			X.XX ±0.15 X.XX ±2"		
设计DES'D			X.XXX ±0.05 X.XXX ±1"	图号MODEL: BC-75-4PX-C06-B	
审核CHK'D			视图方法 PROJECTION		
			比例SCALE:	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页