


性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ 以内

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜、触点镀金3U"



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (.XX±0.05)

PART NO.	DIM A	DIM B	版本REV.		更新版标记REVISION	NOTE日期DATE	未注公差 TOLERANCE		东莞市文章济美电子有限公司	
							X.	±0.35		
							X.X	±0.25		
BC-35-5PD240-B	2.4	4.30±0.2	绘制DRAWN			X.XX	±0.15	品名ARTICLE: 电池连接器		
BC-35-5PD300-B	3.0	4.90±0.2	设计DES'D			X.XXX	±0.05			
						视图方法 PROJECTION				
BC-35-5PD350-B	3.5	5.40±0.2	审核CHK'D					图号MODEL:	BC-35-5PDX-B	A4
			批准APPV'D				比例SCALE:	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页	