由 Autodesk 教育版产品制作











性能:

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
使用寿命：3000次
塑件（材质）：LCP 黑色
接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U"



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

版本REV.	更版标记REVISIONNOTE	日期DATE

未注公差 TOOLERANCE	
X.	±0.35
X.	±0.25
X.XX	±0.15
X.XXX	±0.05
视图方法 PROJECTION	

绘制DRAWN	
设计DES'D	
审核CHK'D	
批准APPV'D	

JMEconn 东莞市文章济美电子有限公司

品名ARTTCLE: 电池连接器

图号MODEL: BC-36-2PD370-19-B A4

比例SCALE: 3：1 单位UNIT: mm 页码SHEET: 共1页 第1页

由 Autodesk 教育版产品制作