










RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL: (±0.05)

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃ ~ +85℃

塑件 (材质): LCP 黑色

接触点 (材质): 铜合金, 触点镀金3U

使用寿命: 3000次以上

版本REV.	更新标记REVISTIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司	
			X. ±0.35		
			X.X ±0.25		
			X.XX ±0.15		
绘制DRAWN			X.XXX ±0.05	品名ARTICLE:	
设计DES' D			视图方法 PROJECTION	电池连接器	
审核CHK' D					
批准APPV' D			比例SCALE: 1: 1	图号MODEL: BC-24-4PD260-B	A4
			单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页	