







RoHS

目錄
MAPX设变内容
MODIFICATION日期
DATERECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

一. 原材料:

1. 塑胶:LCP
2. 端子:0.15厚铜合金 C2680
3. 外壳:不锈钢 201

二. 电镀:

1. 端子:半金亮锡1u"
2. 外壳:镀镍

三. 机械性能:

插入力:5~20N
拔出力:5~20N,
工作温度:0℃~+50℃
储存温度:-20℃~60℃

四. 电气性能:

额定电流: 3A;
接触阻抗:寿命测试前40 m Max.
寿命测试后50 m Max
耐高压:100V AC 1分钟 Min.
无击穿, 无电弧
绝缘阻抗:100 M Min.

五. 环境性能:

环 保: 产品符合ROHS要求
盐雾测试: 温度35±2℃,
湿度: 95—98%;
PH值: 6.5—7.2,
外壳表面与镀金区24H

4. 焊接工艺: 推荐使用回流焊,
本产品耐温260度, 8S

PIN ASSIGNMENTS

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

H	H = 0.9
H	H = 1.5

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版, 不得用于商业用途, 详情请咨询 4007-182-588。

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X'.	±5°
.X	±0.30	.X"	±2°
.XX	±0.25	.XX"	±1°
.XXX	±0.10	.XXX"	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2022S40006
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1母座两脚立贴 6.8LCP黑胶 6PINN
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER

A0