








RoHS

目錄
MAPX設 變 內 容
MODIFICATION日期
DATERECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$ 

一. 原材料:

1. 塑胶:LCP
2. 端子:0.15厚铜合金 C2680
3. 外壳:不锈钢 201

二. 电镀:

1. 端子:半金亮锡1u"
2. 外壳:镀镍

三. 机械性能:

插入力:5~20N
拔出力:5~20N,
工作温度:0℃~+50℃
储存温度:-20℃~60℃

四. 电气性能:

额定电流:3A;
接触阻抗:40 mΩ Max.
耐高压:100V AC 1分钟 Min.
无击穿,无电弧
绝缘阻抗:100 M Min.

五. 环境性能:

环 保:产品符合ROHS要求
盐雾测试:温度 $35\pm 2^{\circ}\text{C}$,
湿度:95—98%;
PH值:6.5—7.2,
外壳表面与镀金区24H

4. 焊接工艺:推荐使用回流焊,
本产品耐温260度,8S

PIN ASSIGNMENTS

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	± 0.35	X'.	$\pm 5^{\circ}$
.X	± 0.30	.X"	$\pm 2^{\circ}$
.XX	± 0.25	.XX"	$\pm 1^{\circ}$
.XXX	± 0.10	.XXX"	$\pm 0.5^{\circ}$



深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2022Y40051
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1母座两脚立插6.8 LCP 黑胶 6PINN
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER

40