

项 目 Mapx	设 变 内 容 Modification	日 期 Date	修 改 人 Draw	核 准 Approve

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 1.额定电流: Current Rating
3A/contact terminal
- 2.额定电压: Voltage Rating
20V DC
- 3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
300 V AC AT Sea Levot
- 5.绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

原材料:Material:

- 1.塑胶:Housing:LCP+30%GF
- 2.端子:Contact:Copper Alloy C2680
- 3.外壳:Shell: Copper Alloy C201不锈钢

电镀:Finish:






- 1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周镀30—50U”(MIN)镍底,接触点刷金1U”

- 2.外壳:Shell:

不锈钢壳四周镀50—80U”(MIN)镍底,

Nickel Plating



A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

成 品 图 MANUFACTURE DWG	
公 差 一 览 表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	

.X±0.20	.X±5°
XX±0.10	.X±2°
XXX±0.05	.XX±1°

东莞市文章济美电子有限公司

日 期 DATE	2016.10.20	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAWING		DWG NO.	
审 核 CHECKED		比 例 SCALE	1 : 1	设 计 DESIGN	LIUFU	品 名 NAME	Type-C-16P-BS-L8.35-B
核 准 APPROVE		角 法 VIEW	角 法 VIEW			版 本 VER	AO
						页 数 SHEET	003