




项 目 Mapx	设 计 内 容 Modification	日 期 Date	修 改 人 Draw	核 准 Approve

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 1.额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2.额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
- 5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

原材料:Material:

- 1.塑胶:Housing:
Hing Temperature Thernmaplastics,
- 2.端子:Contact:Copper Alloy C2680
- 3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

1.端子:Contact: Plated Gold in Mating Area
电镀:Finish: Tin On Solder Talls

端子四周镀50U”(MIN)镍,镀金1U”

2.外壳:Shell:

外壳四周镀80U”(MIN)镍

Nickel Plating

P.C.B LAYOUTP.C.B LAYOUT
TOL:±0.05TOL:±0.05

成 品 图 MANUFACTURE DWG		公 差 一 览 表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		东 莞 市 文 章 济 美 电 子 有 限 公 司									
.X±0.20	.X±5°	日 期 DATE	2016.10.20	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAWING		DWG NO.					
.XX±0.10	.X±2°	? 校 CHECKED		比 例 SCALE	1 : 1	设 计 DESIGN	JIMI	品 名 NAME	USB-3.0AF-ZCL10.0-B				
.XXX±0.02	.XX±1°	校 准 APPROVE		角 法 VIEW				版 本 VER	AO	页 数 SHEET	005		