



Rohs





技术要求

1. 额定电压: 250V
2. 额定电流: 2A
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
3. 耐压: AC 1000V
4. 焊接温度: $260^{\circ}\text{C} \pm 5$
5. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观。
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$



PCB 参考图

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
HY-02AWT	2.00	8.00
HY-03AWT	4.00	10.00
HY-04AWT	6.00	12.00
HY-05AWT	8.00	14.00
HY-06AWT	10.00	16.00
HY-07AWT	12.00	18.00
HY-08AWT	14.00	20.00
HY-09AWT	16.00	22.00
HY-10AWT	18.00	24.00
HY-11AWT	20.00	26.00
HY-12AWT	22.00	28.00

浙江富港电子有限公司

材料:

塑胶: LCP 米色

插針：黃銅

镀层：镀锡

发放部门

行政部	
-----	--

业务部

采购部

工程

品保部

生产部

图 视

针座

图	图	日期	签字	更改文件号	日期	处数	标记
					22.06.24		
重量比例	图样标记	日期	标准化	日期	B	C	设计

校对	L P J	日期	22.06.24	审定	日期
----	-------	----	----------	----	----

[illegible]

	冊	一	□	三 三 二				中	四	餘	四
--	---	---	---	-------------	--	--	--	---	---	---	---

审核	L	日期	22.06.24				天	页	第	页
----	---	----	----------	--	--	--	---	---	---	---

第 页 共 页

HY-NAWT