



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

Part No	Pin	A	B	C
PHB2.0-02-4PZZ	2*2	2.0	6.0	3.2
PHB2.0-02-6PZZ	2*3	4.0	8.0	3.2
PHB2.0-02-8PZZ	2*4	6.0	10.0	3.0
PHB2.0-02-10PZZ	2*5	8.0	12.0	5.0
PHB2.0-02-12PZZ	2*6	10.0	14.0	7.0
PHB2.0-02-14PZZ	2*7	12.0	16.0	9.0
PHB2.0-02-16PZZ	2*8	14.0	18.0	11.0
PHB2.0-02-18PZZ	2*9	16.0	20.0	13.0
PHB2.0-02-20PZZ	2*10	18.0	22.0	15.0
PHB2.0-02-22PZZ	2*11	20.0	24.0	17.0
PHB2.0-02-24PZZ	2*12	22.0	26.0	19.0
PHB2.0-02-26PZZ	2*13	24.0	28.0	21.0
PHB2.0-02-28PZZ	2*14	26.0	30.0	23.0
PHB2.0-02-30PZZ	2*15	28.0	32.0	25.0
PHB2.0-02-32PZZ	2*16	30.0	34.0	27.0
PHB2.0-02-34PZZ	2*17	32.0	36.0	29.0
PHB2.0-02-36PZZ	2*18	34.0	38.0	31.0
PHB2.0-02-38PZZ	2*19	36.0	40.0	33.0
PHB2.0-02-40PZZ	2*20	38.0	42.0	35.0
PHB2.0-02-42PZZ	2*21	40.0	44.0	37.0
PHB2.0-02-44PZZ	2*22	42.0	46.0	39.0

技术指标:

1. 塑件表面应光洁, 无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 250V DC/AC(rms)。
4. 额定电流: 3.0A AC, DC。
5. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$ 。
6. 耐压值: 800V AC/minute。
7. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。



2~3P结构样式

4P 结构样式

序号	品名	材质
1	2.0A型双排立式WTB胶芯	PA46 UL94V-0 白色
2	2.0F型卧式2代WTB端子	铜合金/表面镀锡
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: 2.00 Pitch A型双排直插WTB
DECIMALS: .X±0.20 .XX±0.10 .XXX±0.05		PAR DWN CHKD APVD SCALE:1:1 SIZE:A4
ANGLES: ±2'		PHB2.0-02-NPZZ UNIT:MM SHEET:1F1 REV:A
CUSTOMER COPY		