




项目 Mapx	设计内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核准 Approve

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
- 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

原材料:Material:

- 塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
- 端子:Contact:Copper Alloy C2680
- 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

- 端子:Contact: Plated Gold in Mating Area
Tin On Solder Talls

端子四周镀30—50U”(MIN)锡,镀金区域镀金1U”

- 外壳:Shell:
铜—铁壳四周镀80(MIN)镍

Nickel Plating

成品图 MANUFACTURE DWG				东莞市文章济美电子有限公司							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				日期 DATE	单位 UNIT	制图 DRAWING	DWG NO.	品名 NAME	版次 VER	页码 SHEET	032
.X±0.20	X.±5°	日期 DATE	2017.06.20	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING		品名 NAME	AO	页码 SHEET	032
.XX±0.10	.X±2°	审核 CHECKED		比例 SCALE	1 : 1	设计 DESIGN	LIUFU	品名 NAME			
.XXX±0.05	.XX±1°	核准 APPROVE		角法 VIEW	⊕ ⊖			版本 VER			