



A
B
C
D
E
F

12345678

项 目 Mapx	设 计 内 容 Modification	日 期 Date	修 改 人 Draw	核 准 Approve



规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 1.额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2.额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
- 5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)
- 2.端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)

原材料:Matarial:

- 1.塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
- 2.端子:Contact:Copper Alloy C2680
- 3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

- 1.端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周镀50U”(MIN)锡,镀金1U”

- 2.外壳:Shell:
铁壳四周镀50—80U”(MIN)镍

Nickel Plating

成 品 图 MANUFACTURE DWG		东莞市文章济美电子有限公司									
公 差 一 览 表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日 期 DATE	2016.10.20	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAWING		DWG NO.			
.X $\pm$ 0.15	X $\pm$ 5°	审 核 CHECKED		比 例 SCALE	1 : 1	设 计 DESIGN	LIUFU	品 名 NAME	USB-2.0AFDT10.6-B		
.XX $\pm$ 0.05	.X $\pm$ 2°	核 准 APPROVE		角 法 VIEW				版 本 VER	AO	页 数 SHEET	011
.XXX $\pm$ 0.02	.XX $\pm$ 1°										

12345678