Rev.	Change Description	ECN #	Date





半剖示图



面板开孔尺寸示图



VIEW A



No.	Specification	Unit	Q'ty
7	20号短插孔	pc	19
6	14号O型密封圈	pc	1
5	14号六角螺母	pc	1
4	14号长胶芯 19芯	pc	1
3	14号内镶密封圈	pc	1
2	14号3114A插座壳体	pc	1
1	2号铆钉	pc	3

技术参数		材料	
连接方式:	卡扣连接	外壳材料:	铝合金，军绿锌
接线方式:	焊线	接触体材料:	铜，镀金
编　　码:	A	绝缘体材料:	橡胶，黑色
污染等级:	3	密封材料:	硅胶,黑色
温度范围:	−55℃ ~ +125℃		
防护等级:	IP67		
插拔周期:	≥500		
耐　　压:	1200V		
额定电流:	7.5A		
接触电阻:	≤5 mΩ		
绝缘电阻:	≥5000 MΩ		

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	LHJ 2025.5.15			CAZN 正成	
≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	确认 CHK					
	核准 APVD				品名 TITLE	14号壳体板后安装A型平底孔型金属圆插座19芯 正常键位
视角 THIRD ANGLE	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品号 PART NO	C120204-00025
	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型号 DRAWING NO	MS3114A14-19S