








SECTION A-A

SCHEMATIC

MATE PLUG $\phi 7.40$ 

Recommend of PC Board Holes
Tolerance : ± 0.05 (Top view)

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: $-25 \sim 70^{\circ}$ 相对湿度: $95\% (40^{\circ})$

2. 额定负荷: DC20V 15A

3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$ 寿命测试后: $\leq 60\text{m}\Omega$ 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

5. 耐 压: AC500V (50Hz) 1min

6. 插 拔 力: 3-20N 寿命测试后: 3-20N

7. 寿 命: 5000次

3	外壳	铜	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	底座	PA10T	黑色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	DC座
料 号 PART NO	HC-DC-7406-5. 0-03A

一般公差
TOLERANCE比 列
SCALE

1:1

角 度	$\pm 5^{\circ}$
>30~	± 0.3
>6~30	± 0.2
~6	± 0.1

单 位
UNIT

MM

张 数
PART NO

1 OF 1

版 本
REV

A

制 图
DRAW

AhYe

审 核
CHECKED

夏操云

批 准
APPROVE

赵亮亮

