

1		2				3		4				5			6	
Insert Cofiguration 针芯配置		302	303	304	305	306	307	308	310	312	314	316	318	319	326	806
Pin Number(View N) 母针芯排列(焊接面视图)																
A	Pin Size 接触体直径 (mm)	2.0	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	6* Ø.7+ 0.7(同轴)
	Withstand voltage 耐电压(V)(AC)	2100	2400	1850	1750	1350	1750	1500	1450	1250	1150	950	900	850	875	1000
	Rated Current 额定电流 (A)	25.0	17.0	15.0	14.0	12.0	11.0	10.0	8.0	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	2.0	5.0
	Insulation resistance 绝缘电阻 (MΩ)	≥5000MΩ														
R(max) 接触电阻 (mΩ)		3	4	5	5	5	5	6	6	7.5	7.5	7.5	7.5	10	10	10

(1)Product main performance/产品主要性能指标

Endurance (Shell)/壳体拔插次数: 5000

Operating Temperature/工作温度: -55° C~+170° C

Humidity(max)/最大潮湿:<=95% [at 60 deg C / 140 F]

Vibration/振动:15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Shock Resistance/冲击:100 g [6 ms]

Salt Spray Corrosion/盐雾:>144 hr

Shielding (min)/屏蔽性能:75 dB (10 MHz)

Shielding(min)/屏蔽性能:40 dB (1 GHz)

P op(max)/最大环境压力:60 bar (870 psi)

OTHER CHARACTERISTICS /其他性能

Housing Material/壳体材料: 外壳体为铜合金, 表面镀铬镍

Contact PIN/接触针芯: Gold plated phosphor bronze/磷青铜镀金

Insulator/绝缘体材料:PPS

IP rating(when mated)/防水等级(插合时) : IP50

插座正视图

编号	定位销数量	角度	2B
G	1	-	0°
A	2	α	30°
B	2	α	45°
C	2	α	60°
D	2	γ	95°
E	2	β	120°
F	2	β	145°
J	2	α	37.5°
K	2	α	52.5°
L	2	γ	70°
M	2	-	-
Y	3	β	112.5°
	3	γ	100°

表二

~48.20

~14.90

13.0

12.0

Cable OD 电缆夹	Cable diameter 适配电缆直径 (mm)	
	大于等于	小于
52	4.2	5.2
62	5.2	6.2
72	6.2	7.2
82	7.2	8.2
92	8.2	9.2

(2)Part Nunmbering System

ZC . DH G . 2B. 308 . C L L D 52 Z

Housing model 主型号
(TG, TE, TP, ZG, ZE, ZC, DH, MG, ME)

Alignment key 键位
(G, A, B, C, J, L 详见表二)

Series 系列
(B, K, T, W, F, U, Y, C,)

Insert Configuration 针芯配置
(302, 305, 312..... 详见表一)

Housing materia外壳材质
(C:铜镀珍珠铬 K:铜镀黑铬)

Variant 变量参数
(N:黑 A:蓝 R:红 G: 灰 V:绿 J: 黄)

Cable OD 电缆夹直径
(32, 42, 52, 62..... 详见表三)

Collet type 线缆夹类型
(D, C)

Contact type 针芯类型
(A:公针 L: 母孔 N:板接孔)

Insulator material 绝缘体材质
(L:PPS T:PTFE)

GENERAL TOLERANCE
(UNLESS SPECIFIED)

≤10 ±0.15

<10~≤20 ±0.25

<20~≤50 ±0.5

Angle ±1°

绘图
DWN

确认
CHK

核准
APVD

单位
UNIT

尺寸
SIZE

Y.Z

2026.05.15

MM

A4

版本
REV

页码
SHEET

A

1 OF 1

CAZN® 正成

品名
TITLE

品号
PART NO

型号
DRAWING NO

2B系列浮动式孔型插座 8芯 ,黄铜镀珍珠铬,焊线式,适配电缆直径4.2~5.1mm,尾管式出线尾帽,水滴外观

C160201-06332

ZC. DHG. 2B. 308. CLLD52Z