




TS-1128-AR

弹片:

A:不锈钢

定位柱:



R:无柱

高度:

0060:0.6H


力度:

16:160g



电路图

circuit diagram



主要技术规格:

1.额定值:50mA DC12V

2.接触电阻:≤50mΩ


3.操作力:160±50gf

4.行程:0.20±0.10mm

5.绝缘电阻:≥100MΩ

6.抗电强度:250V 50HZ 1Min.

7.寿命:500,000 Cycles



印制电路板

printed-circuit board

5	引脚、触点	磷铜	1	镀银
4	基座	PA6T	1	耐温280℃ (黑色)
3	簧片	不锈钢	2	覆银
2	防尘膜	聚酰亚胺	1	耐温280℃ (白色)
1	按钮	LCP	1	耐温280℃ (黑色)
序号	零件名称	材料	数量	备注

MANUFACTURE DWG

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:

>0.5~2:±0.10

>2~5: ±0.25

>5~10: ±0.30

ANGLES:

±0.5°

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

TITLE:

轻触开关

PAR

TS-1128-ARXXX

DWN

Lucas

CHKD

Ethan

APVD

Jacob

SCALE:1:1

UNIT:MM

SHEET:1F1

REV:A

CUSTOMER COPY