



深圳市连线电子有限公司

客户承认图

CUSTOMER(客户):			Customer Part NO(客户物品号):				
			Part Descripon(物品规格): PH0.5 接触面在同面系列 (0.5*N*L*A (S1/S2/B1/B2) (Ct*Cw))				
Item	项目		Specification	规格值			
O. of conductorsN	导体芯数	N	4~150	 0~0.5 0~0.3 产品规格: ①* ② * ③ * ④ (⑤ / ⑥ / ⑦ / ⑧) (⑨ * ⑩) ⑪ ①: 间距0.5 ②: 导体芯数 ③: 总长度 ④: 型号 (A: 同面, B: 反面) ⑤: 线口S1长度 ⑥: 线口S2长度 ⑦: 补强板B1长度 ⑧: 补强板B2长度 ⑨: 导体厚度 (0.035/0.5) ⑩: 导体宽度 (0.3) ⑪: 镀锡/镀金			
Pitch	间距	P	0.5±0.05				
Total Pitch	全间距	SP	0.5*(N-1) ±0.05				
Total Length	总长度	L	/				
Insulation Length	绝缘长度	IL	(L-S1-S2)				
Margin Width	边缘宽度	M	0.5±0.08				
Total Width	总宽度	W	0.5*(N+1) ±0.08				
Strip Length	线口长度	S1	≤4.0±0.5/>4.0±1.0				
Strip Length	线口长度	S2	≤4.0±0.5/>4.0±1.0				
Reinforeing tape length	补强板长度	B1	≤6.0±1/>6.0±2.0				
Reinforeing tape length	补强板长度	B2	≤6.0±1/>6.0±2.0				
Slanting	线口倾斜度	A	≤0.3				
Over lap	冲孔		≤0.5				
Terminal thickness	插入厚度	T	0.3±0.05				
Thickness insulation	线身厚度	ST	±0.05				
Conductor thickness	导体厚度	Ct	±0.005	印字内容: E488937 AWM 20624 80C 60V VW-1 颜色:蓝色			
Conductor width	导体宽度	Cw	±0.03	Storage condition:(储存条件) Recommended(推荐)			
Supporting Tapc Color	补强板颜色		(Blue) 蓝	Temp: 15°C~25°C(温度15°C~25°C)Humidity: 30~60RH%(湿度30~60RH%)			
PET(Supporing Tapc Color)	补强板规格		0.16/0.205/0.225	Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比来 衡量, 隐藏线不显示  Unit (单位): mm	Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043/0.06/0.1(有印字)		2023.04.12		
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043/0.06/0.1(白色)		Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
Rev	版本		A1		Kent		