









标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE精 准
APPROVE

电路示意图



推荐插头尺寸



A-A

规格:

1. 额 定 值: DC20V 5A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐 电 压: 500VAC
5. 插 拔 力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

4	外壳	不锈钢	镀镍	
3	芯针	锌合金	镀金	
2	弹片	铜	镀银	
1	基座	PA10T	黑色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	DC座
料 号 PART NO	HC-DC-0167A-2.5-02A

一般公差 TOLERANCE		比 列 SCALE	1:1	制 图 DRAW		审 核 CHECKED	
X. ± 0.5	X. ° ± 5°	单 位 UNIT	MM	张 数 PART NO	1 OF 1	夏 操 云	
.X ± 0.35	.X ° ± 2°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵 亮 亮		
.XX ± 0.25	.XX ° ± 1°						
.XXX ± 0.15	.XXX ° ± 0.5°						

