









标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

Nut




Washer




SPECIFICATION


1. Rated Load : 30V 3A;
2. Contact resistance: $\leq 30\text{m}\Omega$;
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$;
4. Withstand voltage: AC 500V ;
5. Insertion and extraction force: 3-30N,
6. life test: 5,000 cycles.



□: TERMINAL NO.



Plug



P.C.B Layout

3	螺母	铜	镀镍	
2	弹片	铜	镀铜锡	
1	底座	PBT	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	DC座
料号 PART NO	HC-DC-027-2.0-03B

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	PART NO			
X. ± 0.5	X. ° ± 5°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe		
.X ± 0.3	.X° ± 2°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云		
.XX ± 0.2	.XX° ± 1°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮		
.XXX ± 0.1	.XXX° ± 0.5°						