



标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE





主要参数:

- 1. 额定电压. 电流: 125V/1.5A max
- 2. 接触电阻: 30m Ω Max 初始态
100 Ω Max 最终态
- 3. 绝缘电阻: 500M Ω Min
- 4. 试验条件: DC500V/5.0mA for 1 minute
- 5. 盐雾测试: 8±0.5H
- 6. 工作温度: -40℃ to 80℃

其他要求:

未注尺寸公差为±0.15mm



PCB参考图

2	接触	铜	镀金G/F	
1	基座	PBT	灰色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	网口 RJ11	
			料 号 PART NO	HC-WK64-H13-G-C	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1		
.0 ± 0.30 .00 ± 0.25 .000 ± 0.100 ANGLES ± 1°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	
	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云	
	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮	