









标 记
MARKPCN编号/变更内容
PCN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

SECTION A-A



RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOLERANCE: ±0.05

技术要求:

1.机械性能:

1-1. 产品插入力: 测试速度25mm/minutes, 30N Max.

1-2. 拔出力: 测试速度25mm/minutes, 5-30N(首次);
测试速度25mm/minutes, 5-30N(100次);

1-3. 耐插拔次数: 100次(无破损、松动、脱落);

2.电气性能:

2-1. 耐压: 300VAC 1分钟测试无击穿、跳火;

2-2. 绝缘电阻: 300VDC测试500MΩ MIN;

2-3. 接触电阻: 70mΩ MAX.(中心导体), 20mΩ MAX.(外导体)

2-4. 特性阻抗: 50+/-5Ω

2-5. 电压驻波比: 1.2Max(DC~3GHz); 1.3Max(3~6GHz)
1.5Max(6~11GHz)2-6. 插入损耗: -0.1dB Max.(DC~3GHz); -0.2dBMax.(3~6GHz)
-0.5dB Max.(6~11GHz)

2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	连接器
料号 PART NO	HC-IPEX0180-01-JC

一般公差 TOLERANCE	比列 SCALE	1:1	制图 DRAW	AhYe	
X. ±0.25 X* ±2°	单位 UNIT	MM	审核 CHECKED	夏操云	
.X ±0.20 .X* ±1°	张数 PART NO	1 OF 1	批准 APPROVE	赵亮亮	
.XX±0.15 .XX* ±0.5°	版本 REV	A			