







标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

RECOMMENDED PLUG

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW TOLERANCE±0.05mmELECTRICAL
RATING:DC 20V 10A

CONTACT RESISTANCE: 30m Ω MAX

INSULATION RESISTANCE: 100 MΩ MIN


DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: 500V AC

OPERATING FORCE: 3-30N

DURABILITY TEST: 5,000 CYCLES

TEMPERATURE RANGE: -25℃ TO +70℃

MATERIALS & PLATING:SEE THE TABLE BELOW



CIRCUIT DIAGRAM

5	面板	不锈钢	本色	
4	外壳	铜	镀镍	
3	芯针	铜	镀银	
2	弹片	铜	镀银	
1	底座	LCP	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

 深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE		DC座	
		料号 PART NO		HC-DC-090-2.0-03A	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比列 SCALE	1:1		
X. ± 0.5	X. XXX±0.15	单位 UNIT	MM		
X. X± 0.3		张数 PART NO	1 OF 1	制图 DRAW	AhYe
X. XX± 0.2	Angular± 2°	版本 REV	A	审核 CHECKED	夏操云
				批准 APPROVE	赵亮亮

