






标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	精 准 APPROVE

MATING PLUG $\phi 5.50$ 

SCHEMATIC

PCB LAYOUT
TOP VIEW (TOLERANCE: ± 0.05)

规格:

1. 额 定 值: DC24V 7A
2. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
4. 耐 电 压: 500VAC
5. 插 拔 力: 3N~30N
6. 使用寿命: 3000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

5	面板	不锈钢	本色	
4	外壳	铜	镀镍	
3	芯针	铜	镀镍	
2	弹片	铜	镀银	
1	底座	PA9T	黑色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	DC座
料 号 PART NO	HC-DC-044-02A-2. 5-03A

一般公差 TOLERANCE	比 列 SCALE	1:1	制 图 DRAW	AhYe	审 核 CHECKED	夏操云	批 准 APPROVE	赵亮亮
X. ± 0.5 .X ± 0.35 .XX ± 0.25 .XXX ± 0.15	X. $^{\circ} \pm 5^{\circ}$.X $^{\circ} \pm 2^{\circ}$.XX $^{\circ} \pm 1^{\circ}$.XXX $^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$	单 位 UNIT	MM	张 数 PART NO	1 OF 1	版 本 REV	A	

