




标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

主要技术性能

额定电负荷 DC 30V\3A

接触电阻 ≤0.03Ω


绝缘电阻 ≥100MΩ

耐 压 AC500V (50Hz)/min

插 拔 力 3-30N

使用温度范围 -30-70℃

使用寿命 5000次



4	平片	铜	亮锡	
3	圆针	铜	镍锡	
2	弹片	锰钢	亮锡	
1	基座	PPA	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注




深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	DC座
料 号 PART NO	HC-DC-012A-2.0-02A

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 列
SCALE

1:1



X.±0.30
.X±0.20
.XX±0.10
.XXX±0.05

X°±5°
.X°±2°
.XX°±1°

单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW

AhYe

审 核
CHECKED

夏操云

批 准
APPROVE

赵亮亮

