









标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE精 准
APPROVE

推荐插头尺寸



电路示意图




P.C.B 设计参考尺寸

规格:

1. 额 定 值: DC20V 5A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐 电 压: 500VAC
5. 插 拔 力: 3N~30N
6. 使用寿命: 3000次
7. 使用温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

4	外壳	铜	镀铜锡	
3	芯针	铜	镀铜锡	
2	弹片	铜	镀铜锡	
1	基座	PBT	黑色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	DC座	
		料 号 PART NO	HC-DC-013L-2.0-03A	
一般公差 TOLERANCE		比 例 SCALE	1:1	
X. ± 0.5 X. ° ± 5° .X ± 0.35 .X ° ± 2° .XX ± 0.25 .XX ° ± 1° .XXX ± 0.15 .XXX ° ± 0.5°		单 位 UNIT	MM	
		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
		版 本 REV	A	批 准 APPROVE
		制 图 DRAW		夏 操 云
		审 核 CHECKED		赵 亮 亮
		批 准 APPROVE		

