



深圳市连线电子有限公司

客户承认图

CUSTOMER(客户):			Customer Part NO(客户物品号):											
			Part Descripon(物品规格): PH1.0 接触面在异面系列(1.0*N*L*B(S1/S2/B1/B2)(Ct*Cw))											
Item	项目		Specification	规格值	 产品规格: ①* ② * ③ * ④ (⑤ / ⑥ / ⑦ / ⑧)(⑨ * ⑩)⑪ ①: 间距1.0 ②: 导体芯数 ③: 总长度 ④: 型号 (A: 同面, B: 反面) ⑤: 线口S1长度 ⑥: 线口S2长度 ⑦: 补强板B1长度 ⑧: 补强板B2长度 ⑨: 导体厚度 (0.035/0.5/0.1) ⑩: 导体宽度 (0.65) ⑪: 镀锡/镀金									
O. of conductorsN	导体芯数	N	3~100											
Pitch	间距	P	1.0±0.08											
Total Pitch	全间距	SP	1.0*(N-1)±0.1											
Total Length	总长度	L	/											
Insulation Length	绝缘长度	IL	(L-S1-S2)											
Margin Width	边缘宽度	M	1.0±0.12											
Total Width	总宽度	W	1.0*(N+1)±0.1											
Strip Length	线口长度	S1	≤4.0±0.5/>4.0±1.0											
Strip Length	线口长度	S2	≤4.0±0.5/>4.0±1.0											
Reinforeing tape length	补强板长度	B1	≤6.0±1/>6.0±2.0											
Reinforeing tape length	补强板长度	B2	≤6.0±1/>6.0±2.0											
Slanting	线口倾斜度	A	≤0.3											
Over lap	冲孔		≤0.5											
Terminal thickness	插入厚度	T	0.3±0.05	Total length L (总长度) <table><tr><td>15~50</td><td>±1.5</td></tr><tr><td>51~100</td><td>±2.0</td></tr><tr><td>101~300</td><td>±3.0</td></tr><tr><td>301~800</td><td>±5.0</td></tr><tr><td>800以上</td><td>±10.0</td></tr></table>	15~50	±1.5	51~100	±2.0	101~300	±3.0	301~800	±5.0	800以上	±10.0
15~50	±1.5													
51~100	±2.0													
101~300	±3.0													
301~800	±5.0													
800以上	±10.0													
Thickness insulation	线身厚度	ST	±0.05											
Conductor thickness	导体厚度	Ct	±0.005											
Conductor width	导体宽度	Cw	±0.03											
Supporting Tapc Color	补强板颜色		(Blue) 蓝											
PET(Supporing Tapc Color)	补强板规格		0.16/0.205/0.225	Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比来 衡量, 隐藏线不显示  Unit (单位): mm										
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043/0.06/0.1(有印字)											
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043/0.06/0.1(白色)											
Rev	版本		A1											
			印字内容: E488937 ㊞ AWM 20624 80C 60V VW-1 颜色:蓝色											
			Storage condition:(储存条件) Recommended(推荐)											
			Temp: 15°C~25°C(温度15°C~25°C)Humidity: 30~60RH%(湿度30~60RH%)											
			Discharge Date 发行日期											
			Review Date 修订日期											
			Drawing NO 图纸编号											
			Drawing by 制图											
			Checked by 核对											
			Approved by 确认											
			Kent											