





标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE




P.C.B参考图

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

3	外壳	铜	镀铜锡	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA46	黑色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	网口	
			料 号 PART NO	HC-WK88-115-LKQ	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1		
±0.15mm		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
		版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

