




标 记
MARK

ECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION

修 改
REVISE

日 期
DATE

核 准
APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

主要技术性能

额定电负荷	DC 30V\3A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V (50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

4	平片	铜	亮锡	
3	圆针	铜	镍锡	
2	弹片	锰钢	亮锡	
1	基座	PPA	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	DC座
料 号 PART NO	HC-DC-012A-2.5-02A

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 列
SCALE

1:1

X.±0.30	
.X±0.20	X°±5°
.XX±0.10	.X±2°
.XXX±0.05	.XX±1°

单 位 UNIT	MM
张 数 PART NO	1 OF 1
版 本 REV	A

制 图 DRAW	AhYe
审 核 CHECKED	夏操云
批 准 APPROVE	赵亮亮



P. C. B LAYOUT TOP VIEW