



标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE





主要参数:

1. 额定电压. 电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 30m Ω Max 初始态
100 Ω Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500M Ω Min
4. 试验条件: DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8 $\pm$ 0.5H
6. 工作温度: -40 $^{\circ}$ C to 80 $^{\circ}$ C


其他要求:

未注尺寸公差为 ± 0.15 mm



PCB参考图

2	接触	铜	镀金G/F	
1	基座	PBT	灰色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	网口 RJ11	
			料 号 PART NO	HC-WK62-H13-G-C	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1 : 1		
.0 ± 0.30		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
.00 ± 0.25		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
.000 ± 0.100		版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮
ANGLES ± 1°					