








标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	精 准 APPROVE




电路示意图



推荐插头尺寸



RECOMMENDED SMT SOLDERING THERMAL PROFILE

P.C.B 设计参考尺寸
公差: ±0.05

规格:

1. 额 定 值: DC30V 1A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$
4. 耐 电 压: 1000VAC
5. 插 拔 力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$
8. 盐雾试验: 24小时

3	芯针	铜	镀铜锡	
2	弹片	铜	镀铜锡	
1	基座	LCP	黑灰色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司			品 名	DC座	
				TITLE		
				料 号	HC-DC-2526-2. 0-03A	
				PART NO		
一般公差 TOLERANCE		比 列 SCALE	1:1			
X. ± 0.5 X. ° ± 5°		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	
.X ± 0.35 .X ° ± 2°		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云	
.XX ± 0.25 .XX ° ± 1°		版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮	
.XXX ± 0.15 .XXX ° ± 0.5°						