

标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B



C

D

E



F

G



主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V/1min
5. 盐雾测试: 8±0.5H



P.C.B参考图

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PBT	黑色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	网口
			料 号 PART NO	HC-WK88-115-1X2-LQS
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
±0.15mm		单 位 UNIT	MM	
		张 数 PART NO	1 OF 1	
		版 本 REV	A	
		制 图 DRAW	AhYe	
		审 核 CHECKED	夏操云	
		批 准 APPROVE	赵亮亮	