



标 记
MARK

ECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION

修 改
REVISE

日 期
DATE

核 准
APPROVE





主要参数:

1. 额定电压. 电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 30m Ω Max 初始态
100 Ω Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500M Ω Min
4. 试验条件: DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8 $\pm$ 0.5H
6. 工作温度: -40 $^{\circ}$ C to 80 $^{\circ}$ C


其他要求:

未注尺寸公差为 $\pm$ 0.15mm



PCB参考图

2	接触	铜	镀金G/F	
1	基座	PBT	灰色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

 深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	网口 RJ11	
		料号 PART NO	HC-WK66-H13-G-C	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比列 SCALE	1:1	
.0 $\pm$ 0.30	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
.00 $\pm$ 0.25	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
.000 $\pm$ 0.100	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮
ANGLES $\pm$ 1 $^{\circ}$				