









PCB参考图


主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500V
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象,表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差±0.15mm。

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						深圳市富港科技有限公司					
						视图 		网络插座			
标 记	处 数	更改文件号		签 字	日 期	图样标记		重量	比例	FG-055-3	
设 计	王 丰	日 期	16.08.13	标准化		日 期					
校 对	李攀进	日 期	16.08.13	审 定		日 期					
工 艺		日 期									
审 核	王晓峰	日 期	16.08.13					共 页	第 页		