RoHS







RECOMMENDED P.C.B HOLE LAYOUT
COMPONENT SIDE VIEW(TOLERANCE: +/−0.05)



NOTES:

1. MATERIAL:
   - HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94V_0, COLOR:BLACK.
   - CONTACT: COPPER ALLOYS.
   - COVER: COPPER ALLOYS OR STEEL.
2. PLATING:
   - UNDERPLATE: NICKEL.
   - CONTACT AREA: GOLD OVER NICKEL.
   - SOLDER AREA: TIN OVER NICKEL.
3. MULTIMEDIA CARD COMPATIBLE

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	



T-Flash

PIN NO.	NAME	YTPE	DESCRIPTION
1	DAT2	I/O/PP	DATE LINE(BIT2)
2	CD/DAT3	I/O/PP	CARD DETECT DATE LIN(BIT3)
3	CMD	PP	COMMAND RESPONSE
4	VDD	S	SUPPLY VOLTAGE
5	CLX	I	CLOCK
6	VSS	S	SUPPLY VOLTAGE GROUND
7	DATO	I/O/PP	DATE LINE(BITO)
8	DAT1	I/O/PP	DATE LINE(DIT1)

标记	处数		更改文件号	签字	日期
设计	G Y D	日期	19.08.27	未注明公差	
校对	L P J	日期	19.08.27		
工艺		日期		X. ±0.50 X.X ±0.30 X.XX ±0.20	X.XXX ±0.15 ANGEL ±3°
审核	L G B	日期	19.08.27		

浙江富港电子有限公司

视图

TF卡座

图样标记		重量	比例

FG-TF-008

共 页 第 页